


Estación de trabajo industrial



La estación de trabajo industrial, una sencilla solución plug-and-play, viene con un brazo colgante de movimiento vertical y un gabinete montado en un pedestal con base para entornos industriales. Se adapta a la instalación de un monitor de pantalla plana con cubierta, teclado y un ratón, así como protección para PC. La pantalla y el teclado se pueden elevar y bajar con una mano. El teclado se pliega cuando no está en uso.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 4, 12; n.º archivo E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA/EMAC Tipo 4, 12, 13

NEMA/EMAC Type 4, 12, 13

IP66

IEC 60529, IP66

CARACTERÍSTICAS

Soportes de brazo colgante de movimiento vertical 6-15 lb (3 - 7 kg) cargas con un contrapeso de resorte de gas interno

Proporciona ajuste de altura vertical de 12 pulg. (305 mm)

Alterna los cierres de la palanca en su sitio cuando se vuelven a colocar verticalmente.

Los patrones de montaje VESA de 3 x 3 pulg. y 4 x 4 pulg. se ajustan a la mayoría de los monitores de pantalla plana

El brazo gira 340 grados en el extremo del monitor y 180 grados en el extremo de montaje.

La pantalla se inclina hacia adelante 15 grados y hacia atrás 45 grados para reducir el brillo.

El nivel de la pantalla y el teclado se mantienen en forma vertical.

La gestión de cableado lateral protege que se estiren o rocen los cables.

Escudo del monitor con cubierta

Incluye pedestal con base

Gabinete Concept con cerrojos ranurados de cuarto de vuelta y estante de almacenamiento

Integrado con distribución de potencia, manejo térmico, red y conector de alimentación, puerto USB 3.0 y entrada de cable

Monitor, teclado y ratón no incluidos.

USB 3.0 enchufe Tipo A a conector Tipo A

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño máximo del armario	Configuración	Fuente de alimentación	Tipo de conector de alimentación	Entrada de cable
IWS242424DE1LG	38436	610 x 610 x 305mm	M12 Femaile de 4 polos a RJ45 macho Ethernet Receptáculo	125V Dúplex receptable	Receptáculo masculino de 3 polos	3 - 4 mm, 4 - 5 mm, 7 - 8 mm, 10 - 11 mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

