

Caja de acero para bornas, STB



La gama de cajas para bornas de acero dulce STB, con grado de protección IP 66, está disponible lista para uso en muchos tamaños diferentes. La gama STB es adecuada para entornos de interior exigentes. Al impedirse la entrada de agua y polvo en la caja para bornas, se elimina el riesgo de fallo de componentes y, con ello, de tiempo de inactividad.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado UL 508A; Tipo 4, 12, 13; Archivo N.º E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Tipo 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

CARACTERÍSTICAS

Material: Chapa de acero de 1,2 mm.

Estructura: Plegado y soldado longitudinalmente. Cuatro taladros de fijación de 8,5 mm para fijación mural. Cuatro pernos M6x13 para la fijación de carriles DIN/placa de montaje.

Junta: La protección está asegurada por una junta inyectada de Poliuretano.

Puesta a tierra: Pernos de toma a tierra M8x18 mm en la base y en la tapa, tuercas M8, arandelas y etiquetas de puesta a tierra.

Protección: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.

Acabado: Pintura texturada al polvo RAL 7035.

Suministro: Base de la caja, tapa, tornillos de fijación, tapones para los tornillos, embellecedores y facilidades para puesta a tierra.

Material:	Acero dulce
Acabado:	Polvo recubierto
Color:	Gris claro
Código de color:	RAL 7035
Grosor del cuerpo:	1.2mm
Grosor de puerta:	1.2mm

ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Peso
STB151508	STB151508	150mm	150mm	80mm	1.2kg
STB151512	STB151512	150mm	150mm	120mm	1.4kg
STB153008	STB153008	150mm	300mm	80mm	2kg
STB153012	STB153012	150mm	300mm	120mm	2.3kg
STB202008	STB202008	200mm	200mm	80mm	1.8kg
STB202012	STB202012	200mm	200mm	120mm	2.1kg
STB203008	STB203008	200mm	300mm	80mm	2.4kg
STB203012	STB203012	200mm	300mm	120mm	2.9kg
STB204008	STB204008	200mm	400mm	80mm	3kg
STB204012	STB204012	200mm	400mm	120mm	3.5kg
STB205012	STB205012	200mm	500mm	120mm	4.3kg
STB206012	STB206012	200mm	600mm	120mm	5kg
STB208012	STB208012	200mm	800mm	120mm	6.6kg
STB303008	STB303008	300mm	300mm	80mm	3.3kg
STB303012	STB303012	300mm	300mm	120mm	3.7kg
STB304012	STB304012	300mm	400mm	120mm	4.7kg
STB305012	STB305012	300mm	500mm	120mm	5.7kg
STB306012	STB306012	300mm	600mm	120mm	6.7kg
STB404012	STB404012	400mm	400mm	120mm	6.1kg
STB406012	STB406012	400mm	600mm	120mm	8.2kg

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Peso
STB408012	STB408012	400mm	800mm	120mm	10.5kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El panel se pide por separado



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

