

# Diapositivas telescópicas C-Profile para gabinete



Guías telescópicas con perfil de guía para montaje en armarios con capacidad de carga de 25 kg.

## CARACTERÍSTICAS

Para montar subracks de 84 HP de ancho en el plano de 19"

Capacidad de carga: 25 kg por par

El perfil de guía (1) se ajusta a la dimensión de fijación en el gabinete (está atornillado al perfil de 19" del gabinete); el riel adaptador (3) se ajusta a la dimensión de profundidad y fijación en el subeje (se inserta en el perfil de guía como una guía telescópica)

**Material:** Aluminio  
**Acabado:** Anodizado  
**Tipo:** C Perfil  
**Tipo de producto:** Diapositiva telescópica



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Fondo  | Cantidad del paquete |
|--------------------|--------|----------------------|
| 24562-446          | 250mm  | 2                    |
| 24562-474          | 800mm  | 2                    |
| 24562-460          | 500mm  | 2                    |
| 24562-461          | 600mm  | 2                    |
| 24562-473          | 1200mm | 2                    |
| 24562-464          | 600mm  | 2                    |
| 24562-452          | 900mm  | 2                    |
| 24562-466          | 800mm  | 2                    |
| 24562-451          | 800mm  | 2                    |
| 24562-467          | 900mm  | 2                    |

| Número de catálogo | Fondo  | Cantidad del paquete |
|--------------------|--------|----------------------|
| 24562-468          | 1000mm | 2                    |
| 24562-449          | 600mm  | 2                    |
| 24562-472          | 1100mm | 2                    |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Sin protección contra la extracción, sin parada en la extensión completa.

El carril de refuerzo y los carriles C han sido probados de acuerdo con las normas de la autoridad rusa de energía atómica GAN.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**