

401 Colgador clevis, EG, PG, 1/2" tubo, 15 DN, 21 mm OD, M10 Varilla

NÚMERO DE CATÁLOGO

4010050EG

CARACTERÍSTICAS

Recomendado para la suspensión de líneas de tubo estacionario sin aislamiento

Los bordes brillantes ayudan a evitar que las superficies filosas tengan contacto con el tubo (diámetros de tubo de 1/2 in a 2 in)

Los pivotes clevis inferiores permiten que el tubo se alimente desde cualquier dirección

Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 1) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Type 1)



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 179398

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado;Pregalvanizado

Diámetro del tubo: 1/2"

NB/DN: 15

Diámetro exterior (OD): 21 mm

Tamaño de la varilla (RS): M10

A: 59 mm

B: 29 mm

C: 9 mm

Carga estática: 2700N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

