


# WMX Colgador para cable



## CARACTERÍSTICAS

Tendidos en haz de MC o AC (consultar las autoridades locales y el artículo 310 del NEC® para la ampacidad de la reducción de valores especificados cuando se usan cables eléctricos flexibles)


Puede usarse con clips de patín de viga serie 4H, clips de techo DH2/TDH, soportes para clavos AO o AB, brida vertical VF14, vigueta en Z AF14/122/123

**Material:** Acero  
**Acabado:** Electrolgalvanizado



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro (Ø) | Espesor (T) | Carga estática máxima (F) |
|--------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| WMX3               |                    | 28.6 mm      | 3.17 mm     | 222N                      |
| WMX6               | 172910             | 50 mm        | 3.17 mm     | 330N                      |



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

