

# Gabinetes Concept de una puerta



Los gabinetes Concept tienen un estilo aerodinámico, cierres de cuarto de vuelta al ras y un acabado atractivo y duradero.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 4, 12; n.º archivo E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IP66

IEC 60529, IP66

## CARACTERÍSTICAS

Costuras de soldadura continuas y pulidas

Puertas esquinadas

Pinzas de bisagra fáciles de quitar e instalar con el clip de captación integrado

Pernos sin rosca y sujetadores en la puerta

El reducido ancho de la brida del cuerpo permite la apertura máxima de la puerta (210 grados)

La puerta se abre 210 grados

Brida de chasis externa

Los pernos de montaje en panel se ajustan a paneles Concept opcionales y otros accesorios

Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para soportes de montaje de pared externos opcionales

Puerta desmontable con bisagras ocultas para una apariencia limpia y estética

Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras

Cerrojo(s) ranurado(s) de un cuarto de vuelta

Dispositivo de alineación de puerta en puertas de más 30 pulgadas de ancho

Cuatro bisagras en gabinetes de 60 pulgadas de alto

Perno de conexión para puesta a tierra en el cuerpo del gabinete; provisión de conexión para puesta a tierra, en la puerta del gabinete.

Previsión en la puerta para bolsillo para datos termoplástico de alto impacto opcional

Kit de herrajes con tuercas de montaje de panel, herrajes de puesta a tierra del panel y arandelas de sellado

Se proporcionan instrucciones de instalación

Sistema de cierre de tres puntos en gabinetes donde A es igual o mayor que 42 in con cierre ranurado de cuarto de vuelta

**Material:** Acero dulce  
**Acabado:** Polvo recubierto

## ESPECIFICACIONES

Table 1/11

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Color      | Código de color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------|-----------------|
| CSD12106           | 29388              | 305mm  | 254mm   | 152mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD12106LG         | 29452              | 305mm  | 254mm   | 152mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD12126           | 77290              | 305mm  | 305mm   | 152mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD12126LG         | 15829              | 305mm  | 305mm   | 152mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD12246           | 29391              | 305mm  | 610mm   | 152mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD12246LG         | 29453              | 305mm  | 610mm   | 152mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD12248           | 29392              | 305mm  | 610mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD12248LG         | 29454              | 305mm  | 610mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD161210          | 37419              | 406mm  | 305mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD161210LG        | 37579              | 406mm  | 305mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD16126           | 77300              | 406mm  | 305mm   | 152mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD16126LG         | 15839              | 406mm  | 305mm   | 152mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD16128           | 77380              | 406mm  | 305mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD16128LG         | 15919              | 406mm  | 305mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD161610          | 37429              | 406mm  | 406mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD161610LG        | 37589              | 406mm  | 406mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD16166           | 77310              | 406mm  | 406mm   | 152mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD16166LG         | 15849              | 406mm  | 406mm   | 152mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD16168           | 77390              | 406mm  | 406mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD16168LG         | 15929              | 406mm  | 406mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |

Table 2/11

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Color      | Código de color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------|-----------------|
| CSD162010          | 37439              | 406mm  | 508mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD162010LG        | 37599              | 406mm  | 508mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD16206           | 77320              | 406mm  | 508mm   | 152mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD16206LG         | 15859              | 406mm  | 508mm   | 152mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD16208           | 77400              | 406mm  | 508mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD16208LG         | 15939              | 406mm  | 508mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD20126           | 29393              | 508mm  | 305mm   | 152mm | Gris       | ANSI 61         |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Color      | Código de color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------|-----------------|
| CSD20126LG         | 29455              | 508mm  | 305mm   | 152mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD20128           | 29394              | 508mm  | 305mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD20128LG         | 29456              | 508mm  | 305mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD201610          | 37449              | 508mm  | 406mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD201610LG        | 37609              | 508mm  | 406mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD201612          | 29395              | 508mm  | 406mm   | 305mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD201612LG        | 29457              | 508mm  | 406mm   | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD20166           | 77330              | 508mm  | 406mm   | 152mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD20166LG         | 15869              | 508mm  | 406mm   | 152mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD20168           | 77410              | 508mm  | 406mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD20168LG         | 15949              | 508mm  | 406mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD202010          | 37459              | 508mm  | 508mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD202010LG        | 37619              | 508mm  | 508mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |

Table 3/11

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Color      | Código de color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------|-----------------|
| CSD202012          | 77540              | 508mm  | 508mm   | 305mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD202012LG        | 16079              | 508mm  | 508mm   | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD20206           | 77340              | 508mm  | 508mm   | 152mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD20206LG         | 15879              | 508mm  | 508mm   | 152mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD20208           | 77420              | 508mm  | 508mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD20208LG         | 15959              | 508mm  | 508mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD202410          | 37469              | 508mm  | 610mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD202410LG        | 37629              | 508mm  | 610mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD20246           | 29396              | 508mm  | 610mm   | 152mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD20246LG         | 29458              | 508mm  | 610mm   | 152mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD20248           | 77430              | 508mm  | 610mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD20248LG         | 15969              | 508mm  | 610mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD241210          | 29401              | 610mm  | 305mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD241210LG        | 29463              | 610mm  | 305mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD24126           | 29397              | 610mm  | 305mm   | 152mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD24126LG         | 29461              | 610mm  | 305mm   | 152mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD24128           | 29398              | 610mm  | 305mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD24128LG         | 29462              | 610mm  | 305mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD241610          | 37479              | 610mm  | 406mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD241610LG        | 37639              | 610mm  | 406mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |

Table 4/11

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Color      | Código de color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------|-----------------|
| CSD24166           | 77350              | 610mm  | 406mm   | 152mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD24166LG         | 15889              | 610mm  | 406mm   | 152mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD24168           | 77440              | 610mm  | 406mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD24168LG         | 15979              | 610mm  | 406mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD242010          | 37489              | 610mm  | 508mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD242010LG        | 37649              | 610mm  | 508mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD242012          | 77550              | 610mm  | 508mm   | 305mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD242012LG        | 16089              | 610mm  | 508mm   | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD242016          | 29402              | 610mm  | 508mm   | 406mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD242016LG        | 29464              | 610mm  | 508mm   | 406mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD24206           | 77360              | 610mm  | 508mm   | 152mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD24206LG         | 15899              | 610mm  | 508mm   | 152mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD24208           | 77450              | 610mm  | 508mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD24208LG         | 15989              | 610mm  | 508mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD242410          | 37499              | 610mm  | 610mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD242410LG        | 37659              | 610mm  | 610mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD242412          | 77560              | 610mm  | 610mm   | 305mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD242412LG        | 16099              | 610mm  | 610mm   | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD242416          | 77660              | 610mm  | 610mm   | 406mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD242416LG        | 16199              | 610mm  | 610mm   | 406mm | Gris claro | RAL 7035        |

Table 5/11

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Color      | Código de color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------|-----------------|
| CSD242420          | 77690              | 610mm  | 610mm   | 508mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD242420LG        | 16229              | 610mm  | 610mm   | 508mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD24246           | 77370              | 610mm  | 610mm   | 152mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD24246LG         | 15909              | 610mm  | 610mm   | 152mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD24248           | 77460              | 610mm  | 610mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD24248LG         | 15999              | 610mm  | 610mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD243010          | 37509              | 610mm  | 762mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD243010LG        | 37669              | 610mm  | 762mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD243012          | 29403              | 610mm  | 762mm   | 305mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD243012LG        | 29465              | 610mm  | 762mm   | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD24308           | 77470              | 610mm  | 762mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD24308LG         | 16009              | 610mm  | 762mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD30128           | 29404              | 762mm  | 305mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Color      | Código de color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------|-----------------|
| CSD30128LG         | 29466              | 762mm  | 305mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD30166           | 29405              | 762mm  | 406mm   | 152mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD30166LG         | 29467              | 762mm  | 406mm   | 152mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD30168           | 29406              | 762mm  | 406mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD30168LG         | 29468              | 762mm  | 406mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD302010          | 37519              | 762mm  | 508mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD302010LG        | 37679              | 762mm  | 508mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |

Table 6/11

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Color      | Código de color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------|-----------------|
| CSD30206           | 29407              | 762mm  | 508mm   | 152mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD30206LG         | 29471              | 762mm  | 508mm   | 152mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD30208           | 77480              | 762mm  | 508mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD30208LG         | 16019              | 762mm  | 508mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD302410          | 37529              | 762mm  | 610mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD302410LG        | 37689              | 762mm  | 610mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD302412          | 77570              | 762mm  | 610mm   | 305mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD302412LG        | 16109              | 762mm  | 610mm   | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD302416          | 29412              | 762mm  | 610mm   | 406mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD302416LG        | 29473              | 762mm  | 610mm   | 406mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD302420          | 77700              | 762mm  | 610mm   | 508mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD302420LG        | 16239              | 762mm  | 610mm   | 508mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD30246           | 29408              | 762mm  | 610mm   | 152mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD30246LG         | 29472              | 762mm  | 610mm   | 152mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD30248           | 77490              | 762mm  | 610mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD30248LG         | 16029              | 762mm  | 610mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD303010          | 37539              | 762mm  | 762mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD303010LG        | 37699              | 762mm  | 762mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD303012          | 77580              | 762mm  | 762mm   | 305mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD303012LG        | 16119              | 762mm  | 762mm   | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |

Table 7/11

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Color      | Código de color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------|-----------------|
| CSD30308           | 77500              | 762mm  | 762mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD30308LG         | 16039              | 762mm  | 762mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD30368           | 29413              | 762mm  | 914mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD30368LG         | 29474              | 762mm  | 914mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Color      | Código de color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------|-----------------|
| CSD362410          | 37549              | 914mm  | 610mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD362410LG        | 37709              | 914mm  | 610mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD362412          | 77590              | 914mm  | 610mm   | 305mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD362412LG        | 16129              | 914mm  | 610mm   | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD362416          | 29415              | 914mm  | 610mm   | 406mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD362416LG        | 29476              | 914mm  | 610mm   | 406mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD36246           | 29414              | 914mm  | 610mm   | 152mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD36246LG         | 29475              | 914mm  | 610mm   | 152mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD36248           | 77510              | 914mm  | 610mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD36248LG         | 16049              | 914mm  | 610mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD363010          | 37559              | 914mm  | 762mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD363010LG        | 37719              | 914mm  | 762mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD363012          | 77600              | 914mm  | 762mm   | 305mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD363012LG        | 16139              | 914mm  | 762mm   | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD363016          | 77670              | 914mm  | 762mm   | 406mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD363016LG        | 16209              | 914mm  | 762mm   | 406mm | Gris claro | RAL 7035        |

Table 8/11

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Color      | Código de color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------|-----------------|
| CSD363020          | 77710              | 914mm  | 762mm   | 508mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD363020LG        | 16249              | 914mm  | 762mm   | 508mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD36306           | 29416              | 914mm  | 762mm   | 152mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD36306LG         | 29477              | 914mm  | 762mm   | 152mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD36308           | 77520              | 914mm  | 762mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD36308LG         | 16059              | 914mm  | 762mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD363610          | 37569              | 914mm  | 914mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD363610LG        | 37729              | 914mm  | 914mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD363612          | 77610              | 914mm  | 914mm   | 305mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD363612LG        | 16149              | 914mm  | 914mm   | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD363616          | 29417              | 914mm  | 914mm   | 406mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD363616LG        | 29478              | 914mm  | 914mm   | 406mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD36368           | 77530              | 914mm  | 914mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD36368LG         | 16069              | 914mm  | 914mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD422410          | 29422              | 1067mm | 610mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD422410LG        | 29483              | 1067mm | 610mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD42248           | 29418              | 1067mm | 610mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD42248LG         | 29482              | 1067mm | 610mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Color      | Código de color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------|-----------------|
| CSD423010          | 29424              | 1067mm | 762mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD423010LG        | 29485              | 1067mm | 762mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |

Table 9/11

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Color      | Código de color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------|-----------------|
| CSD423012          | 29425              | 1067mm | 762mm   | 305mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD423012LG        | 29486              | 1067mm | 762mm   | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD423016          | 29426              | 1067mm | 762mm   | 406mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD423016LG        | 29487              | 1067mm | 762mm   | 406mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD42308           | 29423              | 1067mm | 762mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD42308LG         | 29484              | 1067mm | 762mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD423610          | 41109              | 1067mm | 914mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD423610LG        | 41149              | 1067mm | 914mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD423612          | 77620              | 1067mm | 914mm   | 305mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD423612LG        | 16159              | 1067mm | 914mm   | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD423616          | 29428              | 1067mm | 914mm   | 406mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD423616LG        | 29516              | 1067mm | 914mm   | 406mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD42368           | 29427              | 1067mm | 914mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD42368LG         | 29515              | 1067mm | 914mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD482410          | 41119              | 1219mm | 610mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD482410LG        | 41159              | 1219mm | 610mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD482412          | 77630              | 1219mm | 610mm   | 305mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD482412LG        | 16169              | 1219mm | 610mm   | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD48248           | 29429              | 1219mm | 610mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD48248LG         | 29517              | 1219mm | 610mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |

Table 10/11

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Color      | Código de color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------|-----------------|
| CSD483010          | 29433              | 1219mm | 762mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD483010LG        | 29521              | 1219mm | 762mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD483016          | 29434              | 1219mm | 762mm   | 406mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD483016LG        | 29522              | 1219mm | 762mm   | 406mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD48308           | 29432              | 1219mm | 762mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD48308LG         | 29518              | 1219mm | 762mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD483610          | 41129              | 1219mm | 914mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD483610LG        | 41169              | 1219mm | 914mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD483612          | 77640              | 1219mm | 914mm   | 305mm | Gris       | ANSI 61         |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Color      | Código de color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------|-----------------|
| CSD483612LG        | 16179              | 1219mm | 914mm   | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD483616          | 77680              | 1219mm | 914mm   | 406mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD483616LG        | 16219              | 1219mm | 914mm   | 406mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD483620          | 29436              | 1219mm | 914mm   | 508mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD483620LG        | 29524              | 1219mm | 914mm   | 508mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD48368           | 29435              | 1219mm | 914mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD48368LG         | 29523              | 1219mm | 914mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD603610          | 41139              | 1524mm | 914mm   | 254mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD603610LG        | 41179              | 1524mm | 914mm   | 254mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD603612          | 77650              | 1524mm | 914mm   | 305mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD603612LG        | 16189              | 1524mm | 914mm   | 305mm | Gris claro | RAL 7035        |

Table 11/11

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Color      | Código de color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------|-----------------|
| CSD603616          | 29438              | 1524mm | 914mm   | 406mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD603616LG        | 29526              | 1524mm | 914mm   | 406mm | Gris claro | RAL 7035        |
| CSD60368           | 29437              | 1524mm | 914mm   | 203mm | Gris       | ANSI 61         |
| CSD60368LG         | 29525              | 1524mm | 914mm   | 203mm | Gris claro | RAL 7035        |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los paneles de montaje se compran por separado.

Los paneles opcionales de tamaño NEMA requieren el kit de conversión Número de catálogo CCPM4.

Consulte la hoja de especificaciones de los productos de refrigeración y accesorios populares.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

