


# Luminaria de armario LED de 24 V, EL1200D24V

Luminaria LED diseñada especialmente para armarios nVent HOFFMAN. El montaje sin herramientas reduce el tiempo de montaje. Cableado pasante sencillo basado en un sistema de tipo "conectar y listo". Modelo de 24 V (CC).



## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Luminaria de armario LED diseñada especialmente para armarios nVent HOFFMAN. Montaje rápido sin herramientas gracias a un sistema de pestillo de cierre diseñado para encajar en el patrón de taladros de 25 mm de los armarios nVent HOFFMAN. Puede instalarse horizontal o verticalmente.

Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Temperatura del color:         | 4000K         |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 to 55°C   |
| Color:                         | Negro         |
| Tipo de lámpara:               | DIRECCIÓN     |
| Color de la luz:               | Blanco neutro |
| Material:                      | De plástico   |
| Acabado:                       | Suave         |

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Tipo de toma de corriente | Potencia luminosa emitida |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|---------------------------|---------------------------|
| EL1200DS-GB        |                    | 76mm   | 364mm   | 48mm  | Tipo G                    | 1200lm                    |
| EL900DS-GB         |                    | 76mm   | 364mm   | 48mm  | Tipo G                    | 900lm                     |
| EL900DS-BF         |                    | 76mm   | 364mm   | 48mm  | Tipo E                    | 900lm                     |
| EL900D             | EL900D             | 76mm   | 314mm   | 48mm  | NA                        | 900lm                     |
| EL1200DS-US        | EL1200DS-US        | 76mm   | 364mm   | 48mm  | Tipo B.                   | 1200lm                    |
| EL1200M24V         | EL1200M24V         | 76mm   | 315mm   | 48mm  | NA                        | 1200lm                    |
| EL1200M            | EL1200M            | 76mm   | 315mm   | 48mm  | NA                        | 1200lm                    |
| EL1200MS-US        | EL1200MS-US        | 76mm   | 364mm   | 48mm  | Tipo B.                   | 1200lm                    |
| EL1200D24V         | EL1200D24V         | 76mm   | 315mm   | 48mm  | NA                        | 1200lm                    |
| EL900DS-CH         |                    | 76mm   | 364mm   | 48mm  | Tipo J                    | 900lm                     |
| EL900DS-US         | EL900DS-US         | 76mm   | 364mm   | 48mm  | Tipo B.                   | 900lm                     |

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**