

# Puerta transparente | Armarios autoportantes, DNG



Los componentes eléctricos pueden verse mientras la puerta está cerrada, lo que impide que el personal no autorizado pueda manipular la instalación y ayuda a mantener el índice de protección.

## CARACTERÍSTICAS

**Descripción:** Puerta estándar con cristal de seguridad para una clara visión del interior del armario. Equipado con sistema de cierre de doble paletón de 3 mm y marco de refuerzo de puerta. Permite todas las opciones de la gama de cierres. Compatible con la gama de armarios combinables y compactos.

**Material:** Marco: Chapa de acero de 2 mm. Área de ventana: Cristal transparente de seguridad de 4 mm.

**Acabado:** Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

**Protección:** Cumple con IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

**Cantidad por embalaje:** 1 unidad.

**Instrucciones de montaje:** Si previamente no tenía puerta, úsese el kit de bisagras DNMK01.

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Espesor:</b>         | 2mm              |
| <b>Color:</b>           | Gris claro       |
| <b>Material:</b>        | Acero dulce      |
| <b>Acabado:</b>         | Polvo recubierto |
| <b>Código de color:</b> | RAL 7035         |

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Tamaño de ventana | Familia de productos |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------------------|----------------------|
| DNG1406R5          | DNG1406R5          | 1382mm | 593mm   | 17mm  | 1176 x 415mm      | Autoportante         |
| DNG1608R5          | DNG1608R5          | 1582mm | 793mm   | 17mm  | 1376 x 615mm      | Autoportante         |
| DNG2008R5          | DNG2008R5          | 1982mm | 793mm   | 17mm  | 1776 x 615mm      | Autoportante         |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Tamaño de ventana | Familia de productos |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------------------|----------------------|
| DNG2208R5          | DNG2208R5          | 2182mm | 793mm   | 17mm  | 1976 x 615mm      | Autoportante         |
| DNG2210R5          | DNG2210R5          | 2182mm | 990mm   | 17mm  | 1976 x 815mm      | Autoportante         |
| DNG1808R5          | DNG1808R5          | 1782mm | 793mm   | 17mm  | 1576 x 615mm      | Autoportante         |
| DNG1606R5          | DNG1606R5          | 1582mm | 593mm   | 17mm  | 1376 x 415mm      | Autoportante         |
| DNG1208R5          | DNG1208R5          | 1182mm | 793mm   | 17mm  | 976 x 615mm       | Autoportante         |
| DNG1408R5          | DNG1408R5          | 1382mm | 793mm   | 17mm  | 1176 x 615mm      | Autoportante         |
| DNG2006R5          | DNG2006R5          | 1982mm | 593mm   | 17mm  | 1776 x 415mm      | Autoportante         |
| DNG2206R5          | DNG2206R5          | 2182mm | 593mm   | 17mm  | 1976 x 415mm      | Autoportante         |
| DNG1106R5          | DNG1106R5          | 1082mm | 593mm   | 17mm  | 876 x 415mm       | Autoportante         |
| DNG1806R5          | DNG1806R5          | 1782mm | 593mm   | 17mm  | 1576 x 415mm      | Autoportante         |
| DNG1206R5          | DNG1206R5          | 1182mm | 593mm   | 17mm  | 976 x 415mm       | Autoportante         |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**