


Perfil de montaje exterior | Armarios autoportantes, CLPO



Un accesorio estándar listo para usar que es compatible con el patrón de taladros estándar de nVent HOFFMAN, con lo que se simplifica la adquisición y la instalación.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Perfil universal para la profundidad o la anchura del patrón de taladros DIN de 25 mm en el marco del armario. El perfil de 75 mm de ancho cuenta con tres filas de taladros, una de las cuales está girada 90°. Esto permite montar los perfiles CLPO en ambas direcciones. Los CLPO aumentan el espacio útil en 25 mm.

Material: Acero cincado de 1,5 mm.

Cantidad por embalaje: 4 perfiles.

Los perfiles de montaje exterior ofrecen 25 mm adicionales para el montaje de componentes y equipo, lo que aumenta la flexibilidad de configuración

Perfiles 4

Espesor: 1.5mm
Acabado: Galvanizado
Material: Acero dulce

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Clasificación de carga	Material del armario
CLPO1200	CLPO1200	74mm	43mm	1111mm	1200N	Acero dulce
CLPO500	CLPO500	74mm	43mm	411mm	2400N	Acero dulce
CLPO600	CLPO600	74mm	43mm	511mm	2400N	Acero dulce
CLPO400	CLPO400	74mm	43mm	311mm	2400N	Acero dulce
CLPO800	CLPO800	74mm	43mm	711mm	1800N	Acero dulce
CLPO1000	CLPO1000	74mm	43mm	911mm	1400N	Acero dulce
CLPO300		74mm	43mm	211mm	2400N	Acero dulce

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE