


# Deflector de aire sin panel frontal



El deflector de aire sin un panel frontal parcial se puede combinar con un panel frontal que cubre todo el ancho. Cubre una ranura vacía para eliminar una fuga de aire.

## CARACTERÍSTICAS

Los deflectores de aire eliminan las fugas de aire de las ranuras vacías

La cubierta se empuja en el carril de guía

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>             | Aluminio                                                               |
| <b>Familia de productos:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Deflector de aire                                                      |
| <b>Tipo:</b>                 | Sin Panel frontal                                                      |



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Fondo | Ancho del rack | Compatible con   |
|--------------------|-----------------|----------------------|-------|----------------|------------------|
| 34562-827          | 6U              | 1                    | 220mm | 4HP            | Subpistas, Casos |
| 34562-824          | 3U              | 1                    | 220mm | 4HP            | Subpistas, Casos |
| 34562-826          | 6U              | 1                    | 160mm | 4HP            | Subpistas, Casos |
| 34562-823          | 3U              | 1                    | 160mm | 4HP            | Subpistas, Casos |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Deflector de aire para 280 mm de profundidad y para placas de E/S traseras de 80 mm disponibles bajo petición.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

