

EuropacPRO 19" Subrack Kit para conector DIN, Retrofit blindaje

Subrack no blindado para montaje de conector DIN EN 60603-2 (DIN 41612).



CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral tipo F ("flexible"), soporte delantero de 19" incluido, soporte ajustable en profundidad de 19" se vende por separado (no incluido en los artículos entregados)

Construcción de aluminio

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Rieles horizontales traseros para montaje de conector (IEC 60603-2 / DIN 41612)

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Tipo de riel horizontal "light"

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Apantallamiento EMC:	No
Tipo de producto:	Subrack/chasis



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tipo de junta
24563-194	3U	355mm	1	Conector DIN	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acero inoxidable EMC (retrofittable)
24563-191	3U	175mm	1	Conector DIN	160mm	Acero inoxidable EMC (retrofittable)
24563-192	3U	235mm	1	Conector DIN	160mm, 220mm	Acero inoxidable EMC (retrofittable)
24563-494	6U	355mm	1	Conector DIN	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acero inoxidable EMC (retrofittable)
24563-491	6U	175mm	1	Conector DIN	160mm	Acero inoxidable EMC (retrofittable)
24563-493	6U	295mm	1	Conector DIN	160mm, 220mm, 280mm	Acero inoxidable EMC (retrofittable)
24563-193	3U	295mm	1	Conector DIN	160mm, 220mm, 280mm	Acero inoxidable EMC (retrofittable)
24563-492	6U	235mm	1	Conector DIN	160mm, 220mm	Acero inoxidable EMC (retrofittable)

Table 2/2

Número de catálogo	Mango incluido	Montaje	De conformidad con	Ancho del rack	Carga estática
24563-194	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-191	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-192	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-494	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-491	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-493	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-193	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-492	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE