

115 Colgador pera para servicios estándar



El 115 colgador pera para servicios estándar es ideal para la suspensión estacionaria y líneas de tubos con aislamiento, incluyendo tubos de CPVC, en sistema de rociadores contra incendios. La tuerca de inserción estriada ayuda a simplificar los ajustes verticales y los bordes brillantes en la base (diámetros de 12,7 mm a 101,6 mm [1/2 in a 4 in]) ayudan a proteger los tubos para evitar el contacto con algún borde filoso del colgador.

CARACTERÍSTICAS

Los bordes brillantes ayudan a evitar que alguna superficie filosa tenga contacto con el tubo (diámetros de 1/2 in a 4 in)

La tuerca de inserción retenida ayuda a garantizar que el colgador pera y la tuerca de inserción permanezcan unidos

Recomendado para la suspensión de líneas de tubo estacionario sin aislamiento

Fabricado para utilizar el diámetro de varilla mínimo permitido por NFPA® para tuberías de rociadores contra incendios

Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 10) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 10)

Material: Acero
Acabado: Pregalvanizado




ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	NB/D N	Diámetro exterior (OD)	A	B	C	Carga estática
1150250EG	182798	65	76 mm	150.8 mm	87.3 mm	50.8 mm	2340N
1150300EG	182804	80	89 mm	166.3 mm	88.2 mm	49.7 mm	2340N
1150400EG	182805	100	114 mm	192.5 mm	100.9 mm	48.9 mm	2890N

Número de catálogo	Número de artículo	NB/D N	Diámetro exterior (OD)	A	B	C	Cargaestática
1150500EG	182799	125	140 mm	232.7 mm	120 mm	57.1 mm	4450N
1150600EG	182806	150	165 mm	286.6 mm	160.4 mm	84.1 mm	4450N
1150800EG		200	219 mm	327.1 mm	175.1 mm	73.4 mm	4450N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

