

Clip p/borde de v. mart., mont. lat., ac. elást., p. de v. de 14-20 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

4H912

CARACTERÍSTICAS

Proporciona un fijador para cable, ganchos en S, cadena, nVent CADDY Speed Link u otros ensambles a perfiles y patines de viga

Se ajusta a la mayoría de las vigas

Se instala con solo un martillo



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 170040


Material: Spring Steel

Acabado: nVent CADDY Armour

Espesor del reborde (FT): 14 - 20 mm

Tamaño de taladro (HS): 7.1 mm

Carga estática: 900N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

