

# Abrazadera de tubo/conduit de cierre de perno, S304, 36–43 mm OD, 6.75 mm



## NÚMERO DE CATÁLOGO

**CD3BSS**

## CARACTERÍSTICAS

El perno retenido y la tuerca integrada significa que no se requieren tantas piezas que hay que manejar o que se puedan caer

El perno de cabeza combinada funciona con destornilladores ranurados, hexagonales, n.º 3 de Phillips y n.º 2 de Robertson



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)

Tipo de tuerca: Tuerca hexagonal

Diámetro exterior (OD): 36 - 43 mm

Tamaño de taladro (HS): 6.75 mm

Carga estática 1 (F1): 880N

Carga estática 2 (F2): 220N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

