

Anclaje preconfigurado para madera laminada

nVent CADDY Rod Lock, 3/8" Varilla

NÚMERO DE CATÁLOGO

CRLW37EG

CARACTERÍSTICAS

No hay necesidad de realizar perforaciones en el techo de la estructura del edificio, los anclajes preconfigurados nVent CADDY Rod Lock son colados en sitio

Los clavos sujetan al anclaje en su lugar durante el vaciado y se rompen fácilmente con el golpe de un martillo una vez que las maderas laminadas hayan sido retiradas

El sencillo diseño de "presione para instalar" permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de modo instantáneo

Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas

Ensamblados prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero

El patín de viga de plástico actúa como localizador de inserción al retirar las maderas

Probado para hormigón fracturado de acuerdo a AC446 según el informe ICC-ES-ESR-3864 los resultados de los ensayos

Apto para arriostramiento sísmico según el informe ICC-ES-ESR-3864 los resultados de los ensayos

Plenum-rated for use in air-handling spaces based on testing according to ANSI/UL 2043



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado




Tamaño de la varilla (RS): 0.375

Diámetro (Ø): 41.9 mm

Altura 1 (H1): 81mm

Altura 2 (H2): 61mm

Carga estática: 6300N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

