

Refuerzo sismorresistente lat., ag. ráp., p/tubo/con. de 6" DN150, eletrogalv.

NÚMERO DE CATÁLOGO

CSBQG0600EG



El soporte lateral de sujeción rápida, pieza de la línea nVent CADDY de sistemas de soporte de rociadores contra incendios de Pentair, está diseñado para ayudar a simplificar las instalaciones al dar soporte al tubo de servicio en caso de sismos y demás eventos catastróficos. Presenta un diseño innovador para la fijación fácil del tubo de soporte para dar servicio al tubo y ahorrar tiempo y dinero.

CARACTERÍSTICAS

La instalación fácil en dos pasos elimina los viajes adicionales entre la estructura y la tubería de servicio

Funciona con tubos de soporte de 25 mm y 32 mm para reducir el inventario

Las puntas amarillas brindan un indicador visual de que los pernos han sido ajustados adecuadamente

Instalación fácil con una llave de impacto desde el lado inferior de la mordaza

Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 404472

Material: Acero

Acabado: Electrogalvanizado

Diámetro del tubo: 6"



NB/DN: 150

Altura (H): 235.50 - 244.9 mm

Anchura (W): 298 mm

Cargas FM					
N.º de pieza	Cédula de tubo de servicio	Lateral			
		Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical			
		30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBQG0250EG\ CSBQG0250MEG	EN10255 L (Pared ligera)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 M (10)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 H (40)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
CSBQG0300EG	EN10255 L (Pared ligera)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0400EG	EN10255 L (Pared ligera)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0600EG	EN10255 L (Pared ligera)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 M (10)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 H (40)	4315 N	6095 N	7475 N	8320 N
CSBQG0800EG	4,8 mm (grosor de la pared)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N
	EN10255 H (40)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

