nVent | CADDY

We connect and protect

Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 111.1–115.3 mm OD, 4" tubo, 100 DN

NÚMERO DE CATÁLOGO

USC113EG

CARACTERÍSTICAS

- Consiste en dos mordazas, tuerca y perno
- Se ajusta a la parte abierta del canal strut
- Cumple con la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 59)

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Número de artículo: 712220
- Material: Acero
- Acabado: Electrogalvanizado
- Diámetro exterior (OD): 111.1 - 115.3 mm
- Diámetro del tubo: 4"
- NB/DN: 100
- Anchura (W): 32 mm
- Espesor (T): 2.5 mm
- Carga estática: 3780N

DIAGRAMAS





ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.