

# Montaje de accesorio/ventilador



## CARACTERÍSTICAS

La caja eléctrica de 54 mm (2-1/8 in) se premonta y centra sobre el soporte, es totalmente ajustable hasta 203 mm en cualquier dirección

La caja eléctrica tiene tres troqueles abiertos para una rápida instalación

Cada kit incluye tornillos para montar el ventilador, nVent CADDY Speed Link para sostenerlo desde la estructura de construcción y dos clips estabilizadores de montaje de accesorios (FMSBC1) para estabilizar las losas del techo

**Material:** Acero  
**Acabado:** Pregalvanizado



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Carga de trabajo | Luz del perfil en T |
|--------------------|------------------|---------------------|
| 512HDFM35          | 150N             | 609.6mm             |
| 512HDFM70          | 300N             | 609.6mm             |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

