


WMX Colgador para cable



CARACTERÍSTICAS

Tendidos en haz de MC o AC (consultar las autoridades locales y el artículo 310 del NEC® para la ampacidad de la reducción de valores especificados cuando se usan cables eléctricos flexibles)


Puede usarse con clips de patín de viga serie 4H, clips de techo DH2/TDH, soportes para clavos AO o AB, brida vertical VF14, vigueta en Z AF14/122/123

Material: Acero
Acabado: Electrolgalvanizado



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Espesor (T)	Carga estática máxima (F)
WMX3		28.6 mm	3.17 mm	222N
WMX6	172910	50 mm	3.17 mm	330N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

