

Mástil de aluminio con base

CARACTERÍSTICAS

Utilice con acoplador del mástil y mástil de fibra de vidrio

Requiere de un kit de cables tensores



Material: Aluminio



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Diámetro (Ø)	Tamaño de taladro (HS)
MBMAST4M	701340	4 m	228.6 mm	228.6mm	69.9 mm	12.7 mm
MBMAST6M	701360	6 m	228.6 mm	228.6mm	69.9 mm	12.7 mm
MBMAST3MHD		3 m	228.6 mm	228.6mm	76.2 mm	12.7 mm
MBMAST3M	502040	3 m	228.6 mm	228.6mm	69.9 mm	12.7 mm
MBMAST5M	701350	5 m	228.6 mm	228.6mm	69.9 mm	12.7 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	A	Peso por unidad
MBMAST4M	701340	177.8 mm	10.67 kg
MBMAST6M	701360	177.8 mm	15.2 kg
MBMAST3MHD		177.8 mm	12.61 kg
MBMAST3M	502040	177.8 mm	8.62 kg
MBMAST5M	701350	177.8 mm	13.61 kg



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE