

# Barra colectora de cobre plana perforada DPCB, doble



## CARACTERÍSTICAS

Conexión de energía para servicios pesados

Interruptor de circuito, generador y conductor de red de potencia prefabricado

Alternativa para cables grandes y múltiples

Conexión de descarga/a tierra

Distribución de energía

Bordes redondeados

**Material:** Cobre



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura (W) | Espesor (T) | Longitud (L) | Tamaño de taladro (HS) | A      |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|------------------------|--------|
| DPCB63X5           | 550420             | 63 mm       | 5 mm        | 1750mm       | 10.5 mm                | 38 mm  |
| DPCB50X5           | 550410             | 50 mm       | 5 mm        | 1750mm       | 10.5 mm                | 25 mm  |
| DPCB125X5          | 550450             | 125 mm      | 5 mm        | 1750mm       | 10.5 mm                | 100 mm |
| DPCB80X5           | 550430             | 80 mm       | 5 mm        | 1750mm       | 10.5 mm                | 55 mm  |
| DPCB100X5          | 550440             | 100 mm      | 5 mm        | 1750mm       | 10.5 mm                | 75 mm  |
| DPCB100X10         | 550380             | 100 mm      | 10 mm       | 1750mm       | 10.5 mm                | 75 mm  |
| DPCB120X10         | 550390             | 120 mm      | 10 mm       | 1750mm       | 10.5 mm                | 95 mm  |
| DPCB50X10          | 550350             | 50 mm       | 10 mm       | 1750mm       | 10.5 mm                | 25 mm  |
| DPCB80X10          | 550370             | 80 mm       | 10 mm       | 1750mm       | 10.5 mm                | 55 mm  |
| DPCB60X10          | 550360             | 60 mm       | 10 mm       | 1750mm       | 10.5 mm                | 35 mm  |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | B     | C       | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-------|---------|-----------------|
| DPCB63X5           | 550420             | 25 mm | 12.5 mm | 4.4 kg          |
| DPCB50X5           | 550410             | 25 mm | 12.5 mm | 3.4 kg          |
| DPCB125X5          | 550450             | 25 mm | 12.5 mm | 9.2 kg          |
| DPCB80X5           | 550430             | 25 mm | 12.5 mm | 5.7 kg          |
| DPCB100X5          | 550440             | 25 mm | 12.5 mm | 7.25 kg         |
| DPCB100X10         | 550380             | 25 mm | 12.5 mm | 14.5 kg         |
| DPCB120X10         | 550390             | 25 mm | 12.5 mm | 18.4 kg         |
| DPCB50X10          | 550350             | 25 mm | 12.5 mm | 6.8 kg          |
| DPCB80X10          | 550370             | 25 mm | 12.5 mm | 11.4 kg         |
| DPCB60X10          | 550360             | 25 mm | 12.5 mm | 8.8 kg          |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**