


# Deflector de aire, panel frontal, blindaje refrofit, acero



El deflector de aire con panel frontal plano cubre una ranura vacía y elimina una fuga de aire. El panel frontal plano acepta una junta EMC de acero inoxidable.

## CARACTERÍSTICAS

El deflector de aire elimina las fugas de aire de las ranuras vacías

La cubierta se empuja en el carril de guía

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de producto:</b>     | Deflector de aire                                                      |
| <b>Material:</b>             | Aluminio                                                               |
| <b>Acabado:</b>              | Anodizado; Pasivado                                                    |
| <b>Familia de productos:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac |
| <b>Tipo:</b>                 | Con Panel frontal                                                      |



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Fondo     | Apantallamiento EMC | Ancho del rack | Compatible con      |
|--------------------|-----------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|
| 20848-712          | 3U              | 1                    | 160m<br>m | No (Retrofitable)   | 4HP            | Subpistas,<br>Casos |
| 20848-721          | 6U              | 1                    | 220m<br>m | No (Retrofitable)   | 4HP            | Subpistas,<br>Casos |
| 20848-720          | 6U              | 1                    | 160m<br>m | No (Retrofitable)   | 4HP            | Subpistas,<br>Casos |
| 20848-713          | 3U              | 1                    | 220m<br>m | No (Retrofitable)   | 4HP            | Subpistas,<br>Casos |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Deflector de aire para 280 mm de profundidad y para placas de E/S traseras de 80 mm disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE