

# EuropacPRO 19" Subrack Kit para Ferrocarril, Blindado, EN 50155, CompactPCI

Subrack para aplicaciones ferroviarias, conforme a la norma EN50155, para aplicaciones PCI compactas.



## CARACTERÍSTICAS

Golpes y vibraciones probados según EN 50155, parte 12.2.11

El soporte de 19" está firmemente fijado al panel lateral (soldado en frío por tox) y es especialmente adecuado para altas tensiones mecánicas (resistencia a la vibración)

La doble posición de atornillado de 19" añade seguridad adicional (estándar NFF)

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

EMC de aproximadamente 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, suponiendo que el frente esté cubierto con paneles frontales blindados, probando de acuerdo con VG 95373 Parte 15

Construcción de aluminio

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Carga estática:</b>      | 15kg                                                                |
| <b>Ancho del rack:</b>      | 84HP                                                                |
| <b>Fondo:</b>               | 235mm                                                               |
| <b>Material:</b>            | Aluminio                                                            |
| <b>De conformidad con:</b>  | IEC 60297-3-103; IEEE 1101,10; IEEE 1101,11; EN 50155 parte 12.2.11 |
| <b>Tipo de producto:</b>    | Subrack/chasis                                                      |
| <b>Apantallamiento EMC:</b> | Sí                                                                  |



ESPECIFICACIONES

| Table 1/2          |                 |                      |               |                         |               |                                     |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Para montaje  | Profundidad de la placa | Tipo de junta | Tolerancia a impactos y vibraciones |
| 21500-081          | 3U              | 1                    | Plano trasero | 160mm                   | Textil EMC    | 5g (force)                          |
| 21500-082          | 6U              | 1                    | Plano trasero | 160mm                   | Textil EMC    | 5g (force)                          |

| Table 2/2          |                |         |                     |
|--------------------|----------------|---------|---------------------|
| Número de catálogo | Mango incluido | Montaje | Acabado             |
| 21500-081          | Sí             | Rack    | Anodizado, Pasivado |
| 21500-082          | Sí             | Rack    | Anodizado, Pasivado |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los informes de pruebas están disponibles en línea.

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE