


# Placa de cubierta EuropacPRO para atornillado al panel lateral



Una placa de cubierta se utiliza para blindaje electromagnético o como protección mecánica. La cubierta se puede atornillar en el panel lateral.

## CARACTERÍSTICAS

Para el posicionamiento variable de rieles horizontales, por ejemplo, para PCB con formatos estándar

Grado de perforación 58%

Adecuado para el uso con todos los rieles horizontales

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Material:</b>             | Aluminio      |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Placa de tapa |
| <b>Familia de productos:</b> | EuropacPRO    |
| <b>Acabado:</b>              | Pasivado      |
| <b>Tipo:</b>                 | Perforado     |
| <b>Compatible con:</b>       | Subpistas     |



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Ancho del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Unidad de paquete | Par de apriete |
|--------------------|----------------|-------|----------------------|-------------------|----------------|
| 24560-066          | 42HP           | 295mm | 2                    | Par               | 2.1N·m         |
| 24560-078          | 84HP           | 175mm | 2                    | Par               | 2.1N·m         |
| 24560-064          | 42HP           | 175mm | 2                    | Par               | 2.1N·m         |
| 24560-073          | 63HP           | 295mm | 2                    | Par               | 2.1N·m         |
| 24560-079          | 84HP           | 235mm | 2                    | Par               | 2.1N·m         |
| 24560-080          | 84HP           | 295mm | 2                    | Par               | 2.1N·m         |
| 24560-063          | 84HP           | 275mm | 2                    | Par               |                |
| 24560-065          | 42HP           | 235mm | 2                    | Par               | 2.1N·m         |
| 24560-072          | 63HP           | 235mm | 2                    | Par               | 2.1N·m         |

| Número de catálogo | Ancho del rack | Fondo    | Cantidad del paquete | Unidad de paquete | Par de apriete |
|--------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------|----------------|
| 24560-081          | 84HP           | 355mm    | 2                    | Par               | 2.1N·m         |
| 24560-082          | 84HP           | 415mm    | 2                    | Par               | 2.1N·m         |
| 24560-071          | 63HP           | 175mm    | 2                    | Par               | 2.1N·m         |
| 24560-083          | 84HP           | 475mm    | 2                    | Par               | 2.1N·m         |
| 24560-061          | 42HP           | 275mm    | 2                    | Par               |                |
| 24579-090          | 42HP           | 277.75mm | 2                    | Par               | 2.1N·m         |
| 24579-092          | 84HP           | 277.75mm | 2                    | Par               | 2.1N·m         |
| 24560-062          | 63HP           | 275mm    | 2                    | Par               |                |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**