

# Tornillo Panhead, Torx, Autoroscante

Tornillos Panhead.

## CARACTERÍSTICAS

Tornillo Panhead con torx, autoformado

Para el montaje de manijas trapezoidales en el panel frontal de unidades plug-in tipo marco PRO



**Tipo:** Tornillo Panhead  
**Tipo de producto:** Tornillo  
**Material:** Acero  
**Acabado:** Zinc plateado



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Longitud | Cantidad del paquete | Tamaño de rosca | Familia de productos                                                         | Compatible con           | Par de apriete |
|--------------------|----------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 21101-884          | 6mm      | 100                  | M4              | EuropacPRO                                                                   | Subpistas                | 1.3N·m         |
| 24560-157          | 7.3mm    | 100                  | M2.5            |                                                                              | Paneles frontales        |                |
| 24560-141          | 9.3mm    | 100                  | M2.5            | Frame Type Plug-in Unit                                                      | Carriles de guía         |                |
| 24560-179          | 10mm     | 100                  | M2.5            | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO | Subpistas, Casos, Chasis |                |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**