


Tornillo Panhead, Torx



Tornillos Panhead.

CARACTERÍSTICAS

Tornillo Panhead

The star-shaped head prevents cam-out

Material: Acero
Tipo de producto: Tornillo
Tipo: Tornillo Panhead



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Longitud	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Familia de productos	Compatible con
24560-148	10mm	Niquelado	100	M2.5		Backplanes, Adaptadores de prueba
24560-147	7mm	Niquelado	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-135	6mm	Zinc plateado	100	M4	EuropacPRO	Subpistas
24560-161	12mm	Niquelado	100	M2.5		Backplanes, Adaptadores de prueba
24560-162	14mm	Niquelado	100	M2.5		Backplanes, Adaptadores de prueba
24560-163	16mm	Niquelado	100	M2.5		Backplanes, Adaptadores de prueba

Número de catálogo	Longitud	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Familia de productos	Compatible con
24560-178	6mm	Niquelado	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Table 2/2		
Número de catálogo	Longitud de rosca	Par de apriete
24560-148	10mm	0.3N·m
24560-147	7mm	0.3N·m
24560-135	6mm	1.2N·m
24560-161	12mm	0.3N·m
24560-162	14mm	0.3N·m
24560-163	16mm	0.3N·m
24560-178	6mm	0.3N·m

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

