

# Kit de Unidad Enchufable con Mango IEL, Blindado, Negro, 3 U



Unidad enchufable, con mango negro inserter/extractor IEL, 3 U, montaje frontal. El panel frontal en forma de U permite el blindaje con una junta textil.

## CARACTERÍSTICAS

Panel frontal en forma de U para junta textil

Adecuado para fuerzas de inserción y extracción de hasta 700 N (por par)

Habilite la instalación de un microswitch

Permitir la instalación de clavijas de codificación de acuerdo con IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Material:</b>         | Aluminio                      |
| <b>Acabado:</b>          | Anodizado; Pasivado           |
| <b>Tipo de producto:</b> | Panel frontal                 |
| <b>Tipo:</b>             | Panel frontal con mango (PIU) |



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2


| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Tipo de mango | Montaje               | Tipo de junta | Acabado frontal |
|--------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 20848-585          | 4HP            | 1                    | IEL           | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-591          | 12HP           | 1                    | IEL           | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-590          | 10HP           | 1                    | IEL           | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-589          | 8HP            | 1                    | IEL           | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20848-587          | 6HP            | 1                    | IEL           | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |

Table 2/2

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordes tratados | De conformidad con                                             | Apantallamiento EMC | Altura (H) | Altura del rack | Anchura (W) |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|-------------|
| 20848-585          | Grabado         | No              | IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | Sí                  | 128.4mm    | 3U              | 20mm        |
| 20848-591          | Grabado         | No              | IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | Sí                  | 128.4mm    | 3U              | 60.6mm      |
| 20848-590          | Grabado         | No              | IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | Sí                  | 128.4mm    | 3U              | 50.5mm      |
| 20848-589          | Grabado         | No              | IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | Sí                  | 128.4mm    | 3U              | 40.3mm      |
| 20848-587          | Grabado         | No              | IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | Sí                  | 128.4mm    | 3U              | 30.1mm      |

## DIAGRAMAS

3U



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**