


# RatiopacPro Tip-Up Handle Assembly Kit

El kit de montaje debe utilizarse si se debe montar un mango de punta. Las cubiertas laterales estándar deben ser reemplazadas.



## CARACTERÍSTICAS

Panel lateral de aluminio recubierto en polvo RAL 9006, adaptador y material de montaje.

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tipo de producto:</b>     | Kit de montaje                |
| <b>Compatible con:</b>       | Casos                         |
| <b>Familia de productos:</b> | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE |
| <b>Tipo:</b>                 | Tip-Up Handle Kit             |



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Acabado          | Material |
|--------------------|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------------|----------|
| 24571-354          | 3U              | 42HP           | 375mm | 2                    | Polvo recubierto | Aluminio |
| 24571-363          | 4U              | 42HP           | 495mm | 2                    | Polvo recubierto | Aluminio |
| 24571-352          | 3U              | 42HP           | 255mm | 2                    | Polvo recubierto | Aluminio |
| 24571-355          | 3U              | 42HP           | 435mm | 2                    | Polvo recubierto | Aluminio |
| 24571-362          | 4U              | 42HP           | 435mm | 2                    | Polvo recubierto | Aluminio |
| 24571-356          | 3U              | 42HP           | 495mm | 2                    | Polvo recubierto | Aluminio |
| 24571-361          | 4U              | 42HP           | 375mm | 2                    | Polvo recubierto | Aluminio |
| 24571-359          | 4U              | 42HP           | 255mm | 2                    | Polvo recubierto | Aluminio |
| 24571-353          | 3U              | 42HP           | 315mm | 2                    | Polvo recubierto | Aluminio |
| 24571-360          | 4U              | 42HP           | 315mm | 2                    | Polvo recubierto | Aluminio |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE