


Support orientable 2 trous (disposition des trous 1-1)



FONCTIONS

Connexion entre tige filetée et profil de montage pour contreventement et support

Permet une installation à un angle de la tige filetée ou du profil de montage à partir des murs ou des plafonds

Le pivot permet de s'adapter à des angles allant jusqu'à 90°

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille de trou (HS)	A	B
ZRA180	388906	Acier	Galvanisé à chaud	13 mm	61 mm	52 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	C	Épaisseur (T)	Charge statique
ZRA180	388906	30 mm	4 mm	4000N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

