

Collier serre-câbles avec étrier à bride

FONCTIONS

Sert à supporter les câbles depuis les ailes de poutre

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

Livré prêt à l'emploi, avec un collier serre-câble



SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	Collier serre-câbles	Diamètre (Ø)
2H4CTBB	170210	Ressort acier	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	Nylon noir	10 - 70 mm
2H4CTBW	170170	Ressort acier	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	Nylon blanc	10 - 70 mm
4H24CTBB	170220	Ressort acier	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	Nylon noir	10 - 70 mm
4H24CTBRS1	170280	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	Acier inoxydable 302 (EN 1.4324)	25 - 51 mm
4H24CTBW	170180	Ressort acier	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	Nylon blanc	10 - 70 mm
4H58CTBB	170240	Ressort acier	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	Nylon noir	10 - 70 mm
4H58CTBRS1	170300	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	Acier inoxydable 302 (EN 1.4324)	25 - 51 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	Collier serre-câbles	Diamètre (Ø)
4H58CTBW	170190	Ressort acier	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	Nylon blanc	10 - 70 mm
4H912CTBB	170260	Ressort acier	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	Nylon noir	10 - 70 mm
4H912CTBRS1	170310	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	Acier inoxydable 302 (EN 1.4324)	25 - 51 mm
4H912CTBW	170200	Ressort acier	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	Nylon blanc	10 - 70 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Charge statique	Certifications
2H4CTBB	170210	150N	ITB
2H4CTBW	170170	150N	ITB
4H24CTBB	170220	150N	ITB
4H24CTBRS1	170280	300N	
4H24CTBW	170180	150N	ITB
4H58CTBB	170240	150N	ITB
4H58CTBRS1	170300	300N	
4H58CTBW	170190	150N	ITB
4H912CTBB	170260	150N	ITB
4H912CTBRS1	170310	300N	
4H912CTBW	170200	150N	ITB



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

