

# Attache de poutre universelle, tarraudée M10, rebord max 20 mm, electrozingué

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**310M10**

## FONCTIONS

Attache universelle pour poutres épaisses



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 389890

Matériau: Fonte

Finition: Electro-galvanisé

Taille de trou (HS): 10 mm

Type de trou: Fileté

Épaisseur de bride (FT): 31.8 mm Max

A: 28.6 mm



Couple de serrage (TQ): 7 N·m

Charge statique 1 (F1): 2200N

Charge statique 2 (F2): 1100N

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

