

Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30 mm. L = 300 mm, GAC

RÉFÉRENCE CATALOGUE

5300HD

FONCTIONS

Système de rail en C

Inclut l'attache de poutre et le rail



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 335000

Matériau: Acier

Finition: Galvanisé à chaud

Longueur (L): 300mm



Type de canal: E5

Taille du piquet (RS): 10

Épaisseur de bride (FT): 3 - 30 mm

Couple de serrage (TQ): 30 N·m

A	Charge Statique 1 F1	Charge Statique 2 F2
100 mm	3500 N	850 N
200 mm	1750 N	400 N
300 mm	1100 N	250 N
400 mm	800 N	200 N
500 mm	700 N	175 N
600 mm	500 N	125 N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

