

# Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30 mm. L = 400 mm, GAC


## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**5400HD**

## FONCTIONS

Système de rail en C

Inclut l'attache de poutre et le rail



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 335010

Matériau: Acier

Finition: Galvanisé à chaud

Longueur (L): 400mm



Type de canal: E5

Taille du piquet (RS): 10

Épaisseur de bride (FT): 3 - 30 mm

Couple de serrage (TQ): 30 N·m

| A      | Charge Statique 1 F1 | Charge Statique 2 F2 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 100 mm | 3500 N               | 850 N                |
| 200 mm | 1750 N               | 400 N                |
| 300 mm | 1100 N               | 250 N                |
| 400 mm | 800 N                | 200 N                |
| 500 mm | 700 N                | 175 N                |
| 600 mm | 500 N                | 125 N                |



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

