

Attache pour conduit/ câble sur mur/plafond, conduit 18-22mm, inox

RÉFÉRENCE CATALOGUE

8MS1



Les brides de conduits à encliqueter nVent CADDY (série M) constituent une méthode rapide et efficace pour sécuriser les circuits de dérivation des conduits pour les installations électriques. La série M est conçue pour positionner avec cohérence l'application en éliminant le décalage des conduits et en maintenant l'espacement à l'entrée des boîtes électriques. Augmentez l'efficacité de l'installation en utilisant notre gamme complète de conduits pour votre prochain projet électrique.

FONCTIONS

Peut être utilisé pour des installations verticales ou horizontales

Élimine le besoin de déformer le conduit causé déport

Fermeture avec les doigts, aucun outil n'est requis

Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market

Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes

812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 179900

Matériau: Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)



Diamètre extérieur (OD): 18 - 22 mm

Taille de trou (HS): 7 mm

Type de trou: Brut

Charge statique 1 (F1): 440N

Charge statique 2 (F2): 110N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

