

Fixation pour support en « T » de faux plafond T24 à montage lateral, M6



RÉFÉRENCE CATALOGUE

ATS4I

FONCTIONS

S'accroche sur la barre en T acoustique, offrant ainsi un trou fileté pour fixer le conduit, les boîtiers, ou les segments à bascule (« queue de cochon »)

Élimine le besoin de déformer le conduit causé déport

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 170420

Matériau: Ressort acier

Finition: nVent CADDY Armour


Taille de trou (HS): 6 mm

Type de trou: Fileté

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Aucune capacité de charge, uniquement pour le positionnement.

Un support supplémentaire est nécessaire, conformément à la norme NEC® 300,11.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

