

Crochet en J Cat HP, attache multifonction, 33,3 mm, tige M4,6,8, fil 4,8-6,4 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CAT21HP4Z34



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a Multi-Function Clip attachment. The Assembly simplifies cable management by offering quick attachment to threaded rod or wire without the need for screws or special tools.

Engineered for high-performance data cable management, this system supports Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, and fiber optic cables with superior fill capacity and load ratings compared to most non-continuous alternatives. The Assemblies' rounded edges ensure proper bend radius support, protecting cable integrity and optimizing performance.

FONCTIONS

Fully adjustable and easy to relocate to accommodate changes once installed

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 181258

Matériau: Acier;Spring Acier

Finition: Prégalvanisé;nVent CADDY Armour

Diamètre: 33.3 mm

Zone: 1174mm²

Capacité de câble, Cat. 5e: 50

Capacité de câble, Cat. 6: 40

Capacité de câble, Cat. 6A: 25

Diamètre de fil: 3.9 - 4.8 mm²

Taille du piquet: 4;6;8;10

Charge statique: 130N

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

