

Rondelle/écrou C-FIX, M8 Tige, électrogalvanisé



RÉFÉRENCE CATALOGUE

CFIXM8

FONCTIONS

Écrou pour rail à installation rapide C-Fix

Adapté aux profils en C 0-4

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 584510

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Taille du piquet (RS): 8

A: 27 mm

B: 32 mm

Charge statique: 300N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La force de glissement F2 est limitée à 600 N pour tous les types d'écrous et de boulons en T pour système de canal en C.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E0	1100 N
E0L	700 N
E1	1800 N
E2	800 N
E2L	800 N
E3	1500 N
E4	1300 N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America	Europe	Europe	APAC
+1.800.753.9221	Netherlands:	Germany:	Shanghai:
Option 1 – Customer Care	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
Option 2 – Technical	France:	Other Countries:	Sydney:
Support	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500

