

Attache tige à panne en C, acier ressort, trou taraudé M6, rebord 1,5–4 mm



RÉFÉRENCE CATALOGUE

J1M6TI

FONCTIONS

Se fixe sur les solives et les pannes en C

Soutient une tige filetée

Le support pour tige filetée peut pivoter pour assurer une descente verticale

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 174870

Matériau: Ressort acier

Finition: nVent CADDY Armour


Taille de trou (HS): 6 mm

Type de trou: Fileté

Épaisseur de bride (FT): 1.5 - 4 mm

A: 10 mm Min

Charge statique: 700N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

