

Écrou de profil strut à montage rapide, M8

RÉFÉRENCE CATALOGUE

QSNM8EG

FONCTIONS

Permet la fixation universelle rapide des tiges filetées et du matériel sur les profils de montage standard

Écrou pré-assemblé prêt à l'emploi

Le ressort solidarise l'ensemble jusqu'au serrage de la boulonnerie



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 592910

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Taille du piquet (RS): 8

A: 6 mm

B: 4 mm

C: 41 mm

Couple de serrage (TQ): 28 N·m




Charge statique 1 (F1): 3300N

Charge statique 2 (F2): 3300N

Charge statique 3 (F3): 3300N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge statique 1 est valable pour une épaisseur de rail de montage de 1,5 mm. La charge statique 2 est valable pour une épaisseur de rail de montage de 2,0 mm. La charge statique 3 est valable pour une épaisseur de rail de montage de 2,5 mm.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

