

Système de suspension Speed Link avec goujon d'ancrage, filin 1,5 mm x 2m, 20kg

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SLK15L2WA6

FONCTIONS

Le système complet comprend un câble, un verrou et une cale d'ancrage fournie par fischerwerke GmbH & Co. KG

Se fixe rapidement et facilement dans du béton fissuré et non fissuré

Aucun outil spécial n'est requis

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH & Co. KG



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 196671

Matériau: Acier;Polypropylène;Alliage de zinc

Finition: Électro-galvanisé

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

Diamètre du câble métallique: 1.5 mm

Longueur du câble métallique: 2m

Longueur (L): 54mm

Hauteur (H): 55 mm

Largeur (W): 19 mm

Épaisseur (T): 12.5 mm


Angle (a): 90 ° Max

Charge statique: 195N

Diamètre du foret: 6mm

Profondeur du trou percé: 31mm

Profondeur d'encastrement: 25 mm Min



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

