# Système de suspension Speed Link, avec embout 4H24 pour IPN, câble 1,5mm x 3 m

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**SLK15L34H24**

## FONCTIONS

- Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout nVent CADDY H pré-assemblé
- S'installe simplement avec un marteau
- Adapté à la plupart des poutres

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

| |
|---|
| Référence article: 196506 |
| Matériau: Acier;Polypropylène;Alliage de zinc |
| Finition: Électro-galvanisé |
| Facteur de sécurité de charge statique: 5:1 |
| Conformité: SMACNA HVAC-DCS |
| Diamètre du câble métallique: 1.5 mm |
| Longueur du câble métallique: 3m |
| Épaisseur de bride (FT): 3 - 8 mm |
| Charge statique: 195N |
| Hauteur (H): 55 mm |
| Largeur (W): 19 mm |
| Épaisseur (T): 12.5 mm |
| Angle (a): 90 ° Max |

## DIAGRAMMES







## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

**Europe**
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

**Europe**
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

**APAC**
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.