

Filin réglable 2 mm x 2 m avec câble en forme Y avec deux embouts type crochet

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SLK2YH500L2



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble en forme Y, un verrou et deux embouts avec crochet

Se fixe d'un côté à la structure du bâtiment et de l'autre aux deux bords du chemin de câble

Une fermeture ressort sécurise la connexion

Conception spéciale permet de défaire un crochet temporairement pour un entretien ou pour ajouter des câbles dans des chemins de câble

Câble en forme Y, pour une stabilité accrue, avec deux embouts munis d'un crochet

Également disponible dans une configuration simple, muni d'un crochet



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 196549

Matériau: Acier;Alliage de zinc;Polypropylène

Finition: Électro-galvanisé

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

Conformité: SMACNA HVAC-DCS

Diamètre du câble métallique: 2 mm

Longueur du câble métallique: 2m

Longueur du câble métallique « Y » (YL): 0.5m

A: 58.4 mm

B: 22.9 mm

C: 6.4 mm

Charge statique: 440N


Hauteur (H): 55 mm

Largeur (W): 19 mm

Épaisseur (T): 12.5 mm

Angle (a): 90 ° Max

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

