

Écrou pour profil avec ressort, rail type A, acier électrozingué, tige M12



RÉFÉRENCE CATALOGUE

SPRAM12EG

FONCTIONS

Permet de créer des bâtis métalliques à l'aide des rails nVent CADDY Eristrut

Le ressort facilite l'installation

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 315115

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé



Facteur de sécurité de charge statique: 3:1

Taille du piquet (RS): 12

Épaisseur (T): 8 mm

Couple de serrage (TQ): 55 N·m

Résistance à l'arrachement			
Référence	Épaisseur du rail		
	2,5 mm	2 mm	1,5 mm
SPRAM6xx	2000 N	2000 N	2000 N
SPRAM8xx	3330 N	3330 N	3330 N
SPRAM10xx	4890 N	4440 N	4440 N
SPRAM12xx	4890 N	4660 N	4440 N
SPRAM12Txx	5670 N	5050 N	4440 N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

