

Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, montage latéral



FONCTIONS

Soutient le conduit/tuyau ou le câble depuis les brides de la poutre

L'attache encliquetable à fermeture complète pivote à 360°

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation



SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique	Certifications
12M24SMS1	179690	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	3 - 8 mm	90N	
12M58SMS1	179700	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm	90N	
16M24SM	173720	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
16M58SM	173730	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, UL
16M912SM	173740	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	120N	cUL, UL

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur(OD)	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique	Certifications
20M24SM	171720	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	35 - 42 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
20M58SM	173770	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	35 - 42 mm	8 - 14 mm	120N	
20M912SM	173780	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	35 - 42 mm	14 - 20 mm	120N	
24M24SM	176690	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	42 - 50 mm	3 - 8 mm	120N	UL, cUL
24M58SM	173800	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	42 - 50 mm	8 - 14 mm	120N	UL, cUL
24M912SM	173810	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	42 - 50 mm	14 - 20 mm	120N	UL, cUL
32M24SM	173830	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	50 - 60 mm	3 - 8 mm	120N	cUL, UL
32M58SM	173840	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	50 - 60 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, UL
6M24SM	173640	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	14 - 18 mm	3 - 8 mm	120N	cUL, UL
6M58SM	171980	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	14 - 18 mm	8 - 14 mm	120N	UL, cUL
6M912SM	173650	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	14 - 18 mm	14 - 20 mm	120N	
812M1318SM	160145	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	18 - 30 mm	21 - 28 mm	120N	cUL, UL
812M24SM	160050	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	18 - 30 mm	3 - 8 mm	120N	ITB, cUL, UL
812M58SM	160060	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	18 - 30 mm	8 - 14 mm	120N	cUL, ITB, UL
812M912SM	160070	Ressort acier	nVent CADD Y Armour	18 - 30 mm	14 - 20 mm	120N	cUL, UL, ITB

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique	Certifications
8M24SMS1	179650	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm	90N	
8M912SMS1	179670	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm	90N	



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

