

Attache à frapper, montage par le bas



FONCTIONS

Peut servir à soutenir les boîtes, les installations ou d'autres applications à partir des brides de poutre

Comprends différents points et méthode de fixation permettant ainsi de réduire le nombre d'articles à commander

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2



Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	Taille du piquet (RS)	Charge statique 1 (F1)
EM1318	170075	Ressort acier	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	6	450N
EM24	170050	Ressort acier	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	450N
EM24S1	179720	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	6	200N
EM24SP25	172170	Ressort acier	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	450N
EM58	170060	Ressort acier	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N
EM58R5	191027	Ressort acier	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N
EM58S1	179730	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	6	200N

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	Taille du piquet (RS)	Charge statique 1 (F1)
EM58SP25	172180	Ressort acier	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N
EM912	170070	Ressort acier	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	450N
EM912S1	179740	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	6	200N
EM912SP25	175760	Ressort acier	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	450N

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Charge statique 2 (F2)	Charge statique 3 (F3)	Certifications
EM1318	170075	110N	330N	cUL, UL
EM24	170050	110N	330N	ITB, CE, 4H, EM, EBC
EM24S1	179720	110N	200N	
EM24SP25	172170	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM58	170060	110N	330N	ITB, CE, 4H, EM, EBC
EM58R5	191027	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM58S1	179730	110N	200N	
EM58SP25	172180	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM912	170070	110N	330N	ITB, CE, 4H, EM, EBC
EM912S1	179740	110N	200N	
EM912SP25	175760	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

