

# nVent CADDY Speed Link Verrou Type LD



## FONCTIONS

Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel


Convient pour le câble nVent CADDY Speed Link de 1,5 mm

## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Référence article | Matériau                         | Diamètre du câble métallique | Hauteur (H) | Largeur (W) |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| SLJR200             | 196008            | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) | 1.5 mm                       | 19 mm       | 12.7 mm     |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le verrou Type LD doit être utilisé en combinaison avec le câble SLC15L1000SP ou SLC15L50MSP ou tout autre système d'origine nVent CADDY Speed Link 1,5 mm. Ne pas utiliser avec un autre câble.



### AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

