

Support central pour chemin de câble filaire PEMSA



FONCTIONS

Idéal pour des largeurs de chemin de câble jusqu'à 200 mm

Garantit l'accès direct aux câbles pour une installation latérale


Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537

Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (H)	Taille de trou (HS)	Certifications
WBTCTSPRTM10	820420		59mm	35 mm	5 mm	8 - 10 mm	CE, CADDY EU WBT QC, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTCTSPRTM10BG	820421	Noir	59mm	35 mm	5 mm	8 - 10 mm	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT QC
WBTCTSPRTM6	820400		59mm	35 mm	5 mm	6 mm	CE, CADDY EU WBT QC



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

