

PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint



FONCTIONS

Quick and easy to use

Eliminates the need for additional hardware

Suitable for 300 to 600mm wide tray, and heights of 60 and 100mm

IEC 61537 load rating and earthing compliant

Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Diamètre	Taille de trou 1	Taille de trou 2	Longueur
WBTQBCLIPBG	820708	Noir	4.0 - 4.5 mm	9 mm	7.5 mm	91.5mm
WBTQBCLIPBG	820713		4.0 - 4.5 mm	9 mm	7.5 mm	91.5mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur	Hauteur	Certifications
WBTQBCLIPBG	820708	59 mm	14.5 mm	CE, CADDY EU WBT QB2, CE, CADDY WBTQBCLIPBG, UKCA, CADDY WBTQBCLIPBG
WBTQBCLIPBG	820713	59 mm	14.5 mm	CE, CADDY WBTQBCLIPBG, UKCA, CADDY WBTQBCLIPBG

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

