

Profil symétrique DR



FONCTIONS

Assemblage rapide de tous les types de profilés

Grande résistance mécanique

Grande résistance à la corrosion

Conforme aux normes EN 60715 et 50022 et DIN 46277


Conforme RoHS

Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Épaisseur (T)	A	Poids unitaire
DR15X2M	557900	35 mm	15 mm	2000mm	1.5 mm	4 mm	1.3 kg
DR15X3M	557910	35 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	4 mm	1.95 kg
DR5-5X2M	557700	15 mm	5.5 mm	2000mm	1 mm	2.25 mm	0.33 kg
DR7X2M	557800	35 mm	7.5 mm	2000mm	1 mm	4 mm	0.66 kg
DR7X3M	557810	35 mm	7.5 mm	3000mm	1 mm	4 mm	0.99 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

