

Barres taraudées TCB avec fixation oblongue



FONCTIONS

Les trous oblongs d'extrémité peuvent servir à fixer le Système ERILINK sur un support ou à supporter le conducteur de l'entrée principale

Connexion électrique robuste

Disjoncteur, générateur et conducteur réseau électrique préfabriqué

Solution de rechange pour les câbles gros et nombreux

Mise à la terre

Distribution électrique

Bords arrondis

Matériau: Cuivre



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Longueur (L)	Taille du filetage (TS)	Couple de serrage (TQ)
TCB30X5-2M	549020	30 mm	5 mm	1985mm	M6	6 N·m
TCB15X5-1M	550210	15 mm	5 mm	990mm	M6	6 N·m

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Longueur (L)	Taille du filetage (TS)	Couple de serrage (TQ)
TCB32X5-1M	550230	32 mm	5 mm	990mm	M6	6 N·m
TCBS15X5-2M	549000	15 mm	5 mm	1985mm	M6	6 N·m
TCB20X5-2M	549010	20 mm	5 mm	1985mm	M6	6 N·m
TCB20X5-1M	550220	20 mm	5 mm	990mm	M6	6 N·m

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	A	B	C	Poids unitaire
TCB30X5-2M	549020	25 mm	16 mm	12 mm	2.5 kg
TCB15X5-1M	550210	25 mm	12 mm	8 mm	0.65 kg
TCB32X5-1M	550230	25 mm	16 mm	12 mm	1.35 kg
TCBS15X5-2M	549000	17.5 mm	12 mm	8 mm	1.19 kg
TCB20X5-2M	549010	25 mm	14 mm	10 mm	1.67 kg
TCB20X5-1M	550220	25 mm	14 mm	10 mm	0.85 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE